

# Paint Roller Interior Velour Quick

Wałek malarski Flügger dla profesjonalnych wykonawców. Wyselekcjonowane włosie najlepszej jakości skutecznie rozprowadza farbę, zapewnia krycie, wysoką wydajność i doskonałe wykończenie każdego prac malarskich.



## Właściwości produktu

Flügger Velour Fine to wałek malarski do zastosowań wewnętrznych, z włosiem o długości 5 mm. Zapewnia średnią siłę krycia. Wałek zapewnia powierzchnię o minimalnej drobnej strukturze. Do stosowania na równej powierzchni.

- **Wnętrza**
- **Krycie średnie**
- **Minimalna struktura**

## Zastosowanie

Malowanie i lakierowanie mebli, drzwi szaf, drzwi, paneli, ram i innych elementów wyposażenia. Zalecany do wszystkich rodzajów lakieru i malowania farbami o stopniach połysku od półmatu do półpołysku. Przed użyciem wałek spłukać wodą i dokładnie wetrzeć w farbę na początku pracy. Podczas przerw w pracy trzymać wałek w szczelnym opakowaniu i unikać przechowywania go w wodzie.

## Przygotowanie podłoża

Umyć dokładnie wodą z płynem Flügger Fluren 37 Osuszyć po umyciu.

## Aplikacja

Stosować z uchwytem do wałka Quick lub Gable do malowania podłóg, mebli, drzwi i innych miejsc, gdzie ważne jest gładkie, jednolite wykończenie.

## [taATDSCleaningAndMaintenance]

Wałek czyścić za pomocą Środka do czyszczenia pędzli Fluren 59, Płynem myjąco-czyszczącym Fluren 37 lub mydłem w płynie.

## [taATDSUsefullInfo]

Utylizacja: Usuwać jako małe łatwopalne materiały. Przed utylizacją usunąć jak najwięcej farby z wałków.

## Zalecenia

Przed czyszczeniem usunąć z narzędzi możliwie jak najwięcej farby. Nie wylewać płynnej farby ani płynu do czyszczenia do kanalizacji. Dokładnie wyczyścić wałek z pozostałości farby. Unikać zgniatania wałka podczas suszenia, suszyć w stanie wolnym i przechowywać go w suchym miejscu.

## Uwaga!

Wałek pasuje do uchwyty Quick z 2-komponentową rączką, z prętem z galwanizowanej stali o średnicy 6-8 mm. Solidny

uchwyt, który można stosować razem z drążkami malarskimi Flügger.

## Odbośniki

Typ produktu	Wałki
[taATDSShaft]	Quick
Available Sizes	5 cm; 10 cm; 15 cm; 18 cm; 24 cm

### Obecna wersja karty technicznej

grudzień 2021

### Zastępuje wersję karty technicznej

październik 2021